

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1000 x 715 x 600 mm, 5 lade(n), afsluitbaar met draaidruk-veiligheidscilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 404233



PAVOY Ladekast Basis Plus

ladekast





- hoogte x breedte x diepte 1000 x 715 x 600 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 1x100 mm/4x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met draaidruk-veiligheidscilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| meubeltype | kast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| type kast | ladekast | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| materiaal | plaatstaal | oppervlak romp | m. poedercoating |
| hoogte | 1000 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| breedte | 715 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| diepte | 600 mm | afsluitbaar | ja |
| laden aantal | 5 stuks | sluitsysteem | draaidruk- veiligheidscilinderslot |
| laden aantal x hoogte | 1x100 mm/4x200 mm | scheidingswand | nee |
| fronthoogte 100 mm | 1 stuks | greep | greeplijst |
| fronthoogte 200 mm | 4 stuks | verrijdbaar | nee |
| draagvermogen lade | 50 kg | certificering | GS // TÜV |
| kast uitrusting | lades | garantie | 10 jaar |
| uittrekrail lade | op wielen | gewicht | 82 kg |
| uittrekbare lade | 85 % | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 404280 |  | scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdelers + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 100 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404298 |  | Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 715 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404299 |  | geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 715 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404301 |  | etiketlijst voor ladekast, breedte 715 mm, achterzijde magnetisch |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |