

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 500768



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

### avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs



- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm
- 7 tiroir(s)
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	85 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	715 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	7 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur frontale 75 mm	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 125 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 150 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 200 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	50 kg	garantie	10 années
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	92 kg

## Accessoires

404281		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404282		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404298		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404299		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404301		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique
500793		auges, avec 42 compartiments, 35 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 715 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé