

## réceptif grand volume

hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm, capacité 610 l, en polyéthylène en gris, parois ajourées, avec nervures de renfort, fond ajouré, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 503484

## Bac grande capacité

### Châssis avec 4 roulettes pivotantes

réceptif grand volume



- Convient pour entrepôts frigorifiques
- hauteur x longueur x largeur 760 x 1000 x 1200 mm
- capacité 610 l
- force 450 kg
- Ø de roue 160 mm
- en polyéthylène en gris
- parois ajourées, avec nervures de renfort
- fond ajouré
- 4 roulettes pivotantes
- bandage caoutchouc plein
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage

## Détails techniques




type de réceptif	réceptif grand volume	charge	450 kg
convient pour (secteurs)	entrepôts frigorifiques	gerbable	oui
norme européenne	non	pliable	non
capacité	610 l	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	760 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
longueur	1000 mm	Ø de roue	160 mm

largeur	1200 mm	pneumatique	caoutchouc plein
matériau	polyéthylène	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	convient pour aliments	oui
structure de cloison	ajourées	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
décoration murale	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	ajouré	couleur	gris
fonction récipient	Transportable avec engins de levage	Poids	47 kg

## Accessoires

142592		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
209634		couvercle de gerbage, en polyéthylène, pour récipient grand volume, largeur x profondeur 1200 x 1000 mm, en anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium