

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 70 kg, avec bandage TPE,  
diamètre x largeur 100 x 24 mm,  
moyeu avec palier lisse, jante en  
plastique, fixation avec panneau,  
longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526447



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 24 mm
- moyeu longueur x Ø 30 x 8 mm
- espacement des trous des vis 47x47/37x37 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur totale	124 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	30 mm
charge	70 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	24 mm
Ø de roue	100 mm	propriété surface de	Non tachante

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 60 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 47x47/37x37 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 6,3 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier galvanisé

## Accessoires

526435		roue, force 70 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 100 x 24 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés