

## a.m.p.e.r.e. aanrijdbescherming voor stelling

geschikt voor binnen en buiten,  
hoogte 600 mm, voor breedte  
stellingvoet 101 - 110 mm, vangt een  
botsingskracht op van 2,4 t, van  
hogedruk polyethyleen in geel, Voor  
opsteken

Artikelnummer: 526818



**ampere**



## a.m.p.e.r.e. Aanrijdbescherming voor stelling

aanrijdbescherming voor stelling

- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte 600 mm
- voor breedte stellingvoet 101 - 110 mm
- vangt een botsingskracht op van 2,4 t
- van hogedruk polyethyleen in geel
- Temperatuurbestendig tot -40 °C
- Voor opsteken




## Technische details

afbakening en verkeer    veiligheidsuitrusting




bevestigingstype    Voor opsteken

veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	hogedruk polyethyleen
type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming voor stelling	kleur aanrijdbescherming	geel
plaats van toepassing	binnen en buiten	temperatuurbestendigheid	tot -40 °C
hoogte	600 mm	minimumlengte	1
voor breedte stellingvoet	101-110 mm	gewicht	1,8 kg
botsingskracht	2,4 t		

## Gerelateerde Producten

159180		montageset voor aanrijdbescherming voor stelling
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

208495		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder/snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
527237		Vuilniszakstandaard voor grote zakken, 1 zakhouder(s) voor telkens 2500 l zakken, hoogte x breedte x diepte 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 wielen