

Brother HL-L2310D

Kompakter S/W-Laserdrucker mit Duplexdruck

Mit echten 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung und hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Min. bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, ist der HL-L2310D mit seinem modernen Design und kompakten Abmessungen der ideale Laserdrucker für Zuhause und das Home-Office. Anschluss findet der HL-L2310D über die USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle. Duplexdruck und Broschürendruckfunktion sparen Papier und schonen Umwelt und Geldbeutel zugleich. Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten¹ sorgt für günstige Folgekosten.

- Bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Automatischer Duplexdruck
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- 32 MB Speicher
- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- 3 Jahre Hersteller-Garantie



Verbrauchsmaterial:

Standard-Toner:	TN-2410 für ca. 1.200 Seiten ¹
Jumbo-Toner:	TN-2420 für ca. 3.000 Seiten ¹
Trommel:	DR-2400 für ca. 12.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother HL-L2310D inkl. Toner für 700 Seiten¹, Treiber für Windows (CD-ROM) und Mac², Benutzerhandbuch (CD-ROM), Installationsanleitung, Brother Utilities (Win)², iPrint&Scan Desktop Software (Win/Mac)², Stromkabel.

Ein Datenkabel ist **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T)	438 x 519 x 283 mm / 8,3 kg
Ohne Karton (B x H x T)	356 x 183 x 360 mm / 7,2 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:



¹ gemäß ISO/IEC 19752

² kostenloser Download, Internetverbindung erforderlich