



BP112C

Portables Klimagerät

EAN-Code: 8690842286988

- Flexible Installation
- Verdunstungssystem
- Entfeuchtungsmodus
- Google Home
- HomeWhiz
- Fernbedienung
- Timer
- Sleep Mode

Allgemein

SAP-Code	8891933200
Installationstyp	Freistehend
Kühlkapazität (nominal) in BTU	11942
Kühlkapazität in KW	3,5
Kühlzufur KW	1,3
Energieeffizienz der Kühlung	2,6
Luftflussbereich Innenraum m3/h	380
Leistungszahl	2,6
Effizienzklasse	A
Kältemittel	R290
Geräuschpegel in db	52/50/48

Spezifikationen und Merkmale

Filter
Fernbedienung
Digital Display
Auto Restart Funktion
Entfeuchtung
Automatische Temperaturregelung
Sleep Mode
Timer Funktion
Abtaufunktion
Lüftergeschwindigkeiten
Automatische Lüfrichtung (Auf-Ab)
Zoneflow Funktion
WIFI-Steuerung und Sprachsteuerung kompatibel

Staubfilter
LCD
Weisses LED Display
Ja
Ja
Ja
Ja
24h
Ja
High/Medium/Low
Ja
Ja
Ja

Zubehör

Kabellänge in m
Länge des Wasserablassrohrs in m
Länge des Wärmeleitungsrohrs in m
Installationskit

1,8
1,5
Max. 1,5
Ja

Technische Daten

Elektrische Spannung (V)
Frequenz (Hz)

220 - 240
50

Logistik Informationen

Masse - mit Verpackung (BxHxT) (cm)
Gewicht - mit Verpackung (kg)
Masse - Ohne Verpackung (BxHxT) (cm)
Gewicht - Ohne Verpackung (kg)

47,4x88,5x37,6
33,5
44x71,5x33,5
30