

Standschaufel mit Besen

Schaufel Breite x Tiefe 260 x 250 mm,
Arbeitsbreite 170 mm, Stiel 1000 - 955
mm lang, in schwarz

Artikelnummer: 157797



Standschaufel-Set

Standschaufel mit Besen

- Schaufel Breite x Tiefe 260 x 250 mm
- Arbeitsbreite 170 mm
- Stiel 1000 - 955 mm lang
- in schwarz

Technische Details

Reinigungsart	trocken	Schaufeltiefe	250 mm
Reinigungstyp	Handfeger-Set	Länge Stiel	1000-955 mm
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Farbe	schwarz
Arbeitsbreite	170 mm	Gewicht	2,4 kg
Schaufelbreite	260 mm		

Dazu passt auch ...

254187



Sicherheitssauger, Leistung 1200 W, Luftmenge 74 l/sek, Behältervolumen 35 l, Vliesfilterbeutel, Arbeitsbreite 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Staubklasse L, automatische Filterabreinigung alle 45 Sekunden, Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Gummi-Netzkabel: H07RNF 10 m, Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm

254189		<p>Sicherheitssauger, Leistung 1200 W, Luftmenge 74 l/sek, Behältervolumen 50 l, Vliesfilterbeutel, Arbeitsbreite 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Staubklasse L, automatische Filterabreinigung alle 45 Sekunden, Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Gummi-Netzkabel: H07RNF 10 m, Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm</p>
254190		<p>Sicherheitssauger, Leistung 1200 W, Luftmenge 74 l/sek, Behältervolumen 35 l, Vliesfilterbeutel, Arbeitsbreite 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Staubklasse M, automatische Filterabreinigung alle 45 Sekunden, Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel, Gummi-Netz</p>
254192		<p>Sicherheitssauger, Leistung 1200 W, Luftmenge 74 l/sek, Behältervolumen 35 l, Vliesfilterbeutel, Arbeitsbreite 450 mm, HEPA 14 Patronenfilter, Staubklasse H, automatische Filterabreinigung alle 45 Sekunden, Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 14 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel, Gummi-Netz</p>
254193		<p>Sicherheitssauger, Leistung 1200 W, Luftmenge 74 l/sek, Behältervolumen 50 l, Vliesfilterbeutel, Arbeitsbreite 450 mm, HEPA 14 Patronenfilter, Staubklasse H, automatische Filterabreinigung alle 45 Sekunden, Lieferumfang: Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 14 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel, Gummi-Netz</p>