

Anti-Ermüdungsmatte Amsterdam

Meterware, Höhe x Breite 14 x 600 mm, feuerfest, Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminierertechnologie) mit Tränenblechprofil in schwarz, rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 235476

Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuser, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
- Meterware
- Höhe x Breite 14 x 600 mm
- Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminierertechnologie) mit Tränenblechprofil in schwarz
- abgeschrägte Kanten für stolperfreie begehungen und RedStop™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
- rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft
- feuerfest gemäß Brandschutzklasse Bfl-S1 und NFSI®-zertifiziert

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch_Unterlage
	Bodenbelag	Bodenbelag Funktion	rutschfest, kälteisolierend,

			stoßdämpfend
Konfektionierung	Meterware	elektrisch leitend	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Schwer entflammbar	nein
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Einsatzort	Innenbereich	befahrbar	ja
Material Lauffläche	mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung	Brandschutz	feuerfest
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Norm	DIN 51130 // BGR 181
Farbe	schwarz	Zertifizierung	Brandschutzklasse Bfl-S1 // NFSI®
Höhe	14 mm	Gewicht	3,6 kg
Breite	600 mm		

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft