


## Krause

### Stufen-Doppelleiter

STABILO® Professional

Aufstieg beidseitig, 2 x 10 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Stufen mit selbstreinigender Profilierung, Standhöhe 1,9 m, Holmlänge 2,55 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244185



#### Stufen-Doppelleiter

- Geeignet für rutschige und schmierige Arbeitsplätze
- Aufstieg beidseitig
- 2 x 10 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufen mit selbstreinigender Profilierung
- Standhöhe 1,9 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,55 m
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) am Holmende






- Platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 15,2 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 131
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                    |                                     |                                  |                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Steigtechnik                       | Stehleiter                          | fahrbar                          | nein                                  |
| Leitertyp                          | Stufen-Doppelleiter                 | Handlauf                         | nein                                  |
| geeignet für (Branche/Bereich)     | rutschige, schmierige Arbeitsplätze | Sprossen-/Holmverbindung         | gebördelt                             |
| Material                           | Aluminium                           | Sicherheitsausstattung Leiter    | Spreizsicherung                       |
| Nutzung                            | beidseitig                          | Sicherheitsbügel                 | nein                                  |
| Länge Holm                         | 2,55 m                              | Spreizsicherung                  | ja                                    |
| Standhöhe                          | 1,9 m                               | Leiter Ausführung                | zweitellig                            |
| Arbeitshöhe                        | 3,9 m                               | Ablageschale                     | nein                                  |
| Stufen Anzahl                      | 2 x 10                              | Stabilität / Aussteifung / Verst | Eckaussteifungen                      |
| Stufen-/Sprossentyp                | Stufen mit R13-Belag                | Unterbau                         | rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) |
| Stufen/Podest Ausstattung (detail) | selbstreinigendes Profil            | Norm                             | EN 131                                |
| Tiefe Stufen                       | 80 mm                               | Zertifizierung                   | TÜV geprüft                           |
| Höhe                               | 2350 mm                             | Norm TRBS /Technische Regeln für | TRBS 2121-2                           |
| klappbar                           | ja                                  | Garantie                         | 10 Jahre                              |
| Klappfunktion                      | Platzsparend zusammenklappbar       | Gewicht                          | 15,2 kg                               |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm   |
| 528213 |  | Rolltritt, Aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen   |