

VARIOfit Doppelstirnwandwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1225 x 800 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 504781

VARIOfit Plattformwagen

mit 2 Stirnwänden

Doppelstirnwandwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1225 x 800 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand)
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Wagentyp	Plattformwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattformwagentyp	Doppelstirnwandwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	1000 kg	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1225 mm	klappbar	nein

Ladeflächenbreite	800 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Plattform	Siebdruckplatte	Bereifung	Vollgummi
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Radlager	Kugellager
Plattform Ausführung	wasserfest	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Aufbauten	2 Stirnwände (Vollwand)	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Garantie	12 Jahre
Material Gestell	Stahl	Gewicht	54 kg

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg