



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	1.850,0 W
Spanning (nom.)	205 V
Spanning (nom.)	205 V

Algemene informatie	
Lampvoet	(P)SFC [(P)SFC]
Gebruiksstand	P15 [Paralleel ±15° of horizontaal (HOR)]

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Kleuraanduiding	Daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	330
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	339
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	5600 K
Lichtrendement (nominaal)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	86

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	TD40 [TD 40 mm]


Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	234 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2035 kWh

Productgegevens	
Full EOC	871150020076100
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Bestelcode	20076100
Lokale code	MHNSA1800400956
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	928079315130

MASTER MHN-SA


Volledige productnaam	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
EAN/UPC - Case	8711500200761

Maatschets




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

