

Artikelnummer: 125075

Kurzbeschreibung: Etagewagen, 3 verz. legborden, L 1000 x 700 mm

Langbeschreibung: Etagewagen, 3 gegalvaniseerd legborden, laadvlak L 1000 x 700 of L 1200 x 800 mm: De etagewagen heeft twee zijwanden en een basis van MDF, een tussenstang is ingelast voor stabilisatie. Voor het transport zijn twee zwenkwielen en twee vaste wielen met TPE-banden geïntegreerd. Het frame van de wagen is gemaakt van een 27 mm dikke stalen buis met poedercoating in blauw (RAL 5010). De wagen biedt plaats aan zes legborden, drie gegalvaniseerde legborden worden standaard meegeleverd. Het draagvermogen is tot 600 kg, een enkele plank draagt 100 kg. Het laadoppervlak heeft een lengte van 1000 mm en breedte van 700 mm of is 1200 mm lang en 800 mm breed. Meer details: Onderstel van MDF, 2 zijpanelen, Een stabiliserende, ingelaste tussenstaaf 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen met TPE-banden Beide zwenkwielen zijn uitgerust met remmen. Het frame bestaat uit een 27 mm dikke stalen buis met hoogwaardige poedercoating in blauw (RAL 5010) De hoekijzerconstructie in de zijwanden (afstand 215 mm) biedt ruimte aan 6 legborden van gegalvaniseerd plaatstaal 3 gegalvaniseerde legborden worden standaard geleverd Draagvermogen: 600 kg Draagvermogen van de legborden: ca. 100 kg Laadhoogte onderste legbord: 280 mm Afstand tussen de legborden: 215 mm a-wielen: 200 mm Laadvlak (b/d) 1000 x 640 mm Afmetingen (b/d/h): 1200 x 700 x 1880 mm Laadvlak (b/d) 1200 x 740 mm: 1400 x 800 x 1880 mm

