

Einstiegshilfen

Haltestange mit Doppelgriffen

- + Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert
- + Hohe Wirtschaftlichkeit durch mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht

Länge in m	Gewicht in kg	Art.-No.
1,60	5,9	816405



Einsteckhülse

- + Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert (rund) oder Stahl verzinkt (viereckig)
- + Passend für Einstiegshilfe Art.-No. 816405

Ausführung	Gewicht in kg	Art.-No.
Edelstahl, V4A	1,1	816412
Stahl, verzinkt	1,1	816429



Haltestange mit einseitigem Griff

- + Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- + Absenkbar zum Befestigen an der Wand
- + Komplett mit Einsteckhülse


Ausführung	Länge in m	Gewicht in kg	Art.-No.
Edelstahl, V4A	1,50	3,5	816436
Stahl, verzinkt	1,50	3,8	816443



Haltestange mit einseitigem Griff

- + Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- + Absenkbar zum Befestigen an Leiternholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern)

Ausführung	Länge in m	Gewicht in kg	Art.-No.
Edelstahl, V4A	1,50	4,7	816450
Stahl, verzinkt	1,50	4,3	816467




Halterahmen

- + Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl verzinkt
- + Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiternholm 50 x 20 mm, für Leiternaußenbreiten 340 und 440 mm

Ausführung	Leiterbreite in mm	Nutzlänge in m	Art.-No.
Edelstahl, V4A	340	1,10	816474
Stahl, verzinkt	340	1,10	816481

Ausführung	Leiterbreite in mm	Nutzlänge in m	Art.-No.
Edelstahl, V4A	440	1,10	816498
Stahl, verzinkt	440	1,10	816504



Zubehör

Expressanker

- + für die Befestigung von Hülsen an der Schachtwand empfehlen wir Expressanker (bauamtlich zugelassen), Mindestbetondicke 220 mm
- + Ohne Abbildung

Art.-No.
816511