




**48548**

**400 lm**

**3000 K**

<--- 140 mm --->



<--- 215 mm --->

| <b>Modellnummer</b>                               | <b>48548</b>                   |
|---|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme                                 | 3,2 W                          |
| Effizienz lm/W                                    | 125                            |
| Bemessungsnutzlichtstrom                          | 400 lm                         |
| Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer            | 280 lm                         |
| Farbtemperatur                                    | 3000 K (warmweiß)              |
| Versorgungsspannung                               | 18650 Li-Ion (3.7 V, 2000 mAh) |
| Abstrahlwinkel                                    | 120°                           |
| Farbwiedergabe (CRI)                              | > 80                           |
| Dimmbar   | Nein                           |
| Energieeffizienzklasse                            | keine                          |
| Lebensdauer                                       | 35.000 h                       |
| Abmessungen                                       | 215 x 140 mm                   |
| Anlaufzeit  | Sofort voller Lichtstrom       |
| Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall | 100.000 x                      |
| Schutzart   | IP65                           |
| Garantie  | 2 Jahre                        |
| Betriebstemperatur                                | -20°C bis +50°C                |
| Lagertemperatur                                   | -30°C bis +60°C                |
| EAN   | 4260293197573                  |

Stand: 23.02.2021