



## KBnd,Std,Rel,14,5",Nyl,natur,PK100

PRT4S-C

Lösbarer Pan-Ty™-Binder, Standardquerschnitt, Länge 14,5 (368 mm), Nylon 6.6, natur, Standardverpackung.

### Spezifikationen

Produkttyp	Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty
Farbe	Natur
Umgebung	Plenum
Material	Nylon 6.6
Gesamtlänge (Zoll)	14.5
Gesamtlänge (mm)	368
Gehäusebreite (Zoll)	0.19
Gehäusebreite (mm)	4.8
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	4
Max. Bündeldurchmesser (mm)	102
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.06
Min. Bündeldurchmesser (mm)	1.5
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	222
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	50
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	UL 62275 Compliant (Type 2S, 21S), UL Listed (File #E56854), UL Recognized (File #E56854), CE, RoHS Compliant
Zur Verwendung mit	Hand Install Only
Teilemerkmale	Release tab permits easy release and re-use where changes are anticipated.

## Verpackungsdetail

UPC	07498354891
Std. Pck. Mg.	100
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0556
Std. Abr. Mg.	1000
Std. Abr. Vol. (cf)	0.5563