

brennenstuhl®

professionalLINE Mobiler 360° LED Strahler ORUM 12050 M, IP54, 12600lm, 97W, 5m H07RN-F 3G1,5



Technische Daten

Artikelnummer:	9171400901	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123675326	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5
VPE:	1	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	12.600 lm	Schutzart (IP):	IP54
Leistung:	97 W	Farbe:	schwarz
Farbtemperatur:	6.500 K	Verpackung:	
Wirkungsgrad:	125 lm/W	Produktgewicht (ohne Verpackung):	4,4 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	28 cm

Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	28 cm
		Produktlänge (ohne Verpackung):	34,5 cm
		Produktgewicht (inkl. Verpackung):	5,02 kg
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	29 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	29 cm
		Produktlänge (inkl. Verpackung):	35,5 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- * Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- * Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- * BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- * Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- * Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschließendem Deckel.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.