



**STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - V - GRÜN**

**2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm  
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bestellbeispiel s. Seite 11

**Bemessungsdaten:**



|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Nennspannung                                 | 300 V   | 250 V   |
| Nennstrom                                    | 15 A  | 12 A (T60)  |
| Überspannungskategorie                       |   | III   |
| Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad |   | 4 kV/3  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Maße</b>         |                  |
| Rastermaß           | 5,0 mm (5,08 mm) |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm           |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Werkstoffe</b>   |              |
| Isolierstoff        | PA           |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0     |
| Temperaturbereich   | -30°C/+105°C |
| Kontaktstift        | Cu           |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Farbe</b> |          |
| grün         | RAL 6018 |

**STL(Z) 950 VERTIKAL**



**STL(Z) 950/.. G - 5.0 (5.08) - H - GRÜN**

**2-24 polig, Rastermaß 5,0 mm oder 5,08 mm  
Gewünschte Polzahl bitte einsetzen bei ..**

Bestellbeispiel s. Seite 11

**Bemessungsdaten:**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Nennspannung                                 | 300 V   | 250 V   |
| Nennstrom                                    | 15 A  | 12 A (T60)  |
| Überspannungskategorie                       |   | III   |
| Bemessungs-Stoßspannung / Verschmutzungsgrad |   | 4 kV/3  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Maße</b>         |                  |
| Rastermaß           | 5,0 mm (5,08 mm) |
| Bohrlochdurchmesser | 1,4 mm           |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Werkstoffe</b>   |              |
| Isolierstoff        | PA           |
| Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0     |
| Temperaturbereich   | -30°C/+105°C |
| Kontaktstift        | Cu           |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Farbe</b> |          |
| grün         | RAL 6018 |

**STL(Z) 950 HORIZONTAL**

