

Oase BioSmart Set 36000



VERSAND-
KOSTEN-
FREI

Komplett aufeinander abgestimmtes Teichfilter-Set **Oase BioSmart Set 36000** mit Filter, integriertem UVC-Vorklärgerät, Filterpumpe und Schlauch

Max. Filterleistung: 11000l/h

Geeignet für Teiche bis max. 36 m³ (ohne Fischbesatz)



Details

Technische Daten

Infos

Garantie

Service

Zubehör

Ersatzteile

Bewertungen

Kundenfragen

Abmessungen in mm (L x B x H)

920 x 600 x 405

Nennspannung (V/Hz)

220 - 240 / 50/60

Leistungsaufnahme (W)

36

Leistungsaufnahme Pumpe (W)

100

Stromkabellänge UVC (m)

5,0

Stromkabellänge Pumpe (m)

10,0

Nettogewicht (kg)	20,0
Garantie, ausgenommen Filterschwämme und Leuchtmittel (Jahre)	2
UVC Leistung (W)	36
Anzahl der Filterschwämme blau (St.)	4
Anzahl der Filterschwämme rot (St.)	4
Anzahl der Filterschwämme grün (St.)	1
Temperaturanzeige	Ja
Anschlüsse Eingang (Zoll)	¾" – 1½"
Anschlüsse Ausgang	DN 75
Anschlüsse Schmutzaustritt	DN 50
Geeig. für Teiche bis max. (m³)	36,0
Geeig. für Teiche mit Fischbesatz (m³)	18,0
Geeig. für Teiche mit Koi (m³)	9,0

AquaMax Eco Classic 11500

Abmessungen in mm (L x B x H)	280 x 230 x 140
Nennspannung (V/Hz)	220 - 240 / 50
Leistungsaufnahme (W)	100
Liter pro Minute max. (l/min)	183
Liter pro Stunde max. (l/h)	11000
Meter Wassersäule max. (m)	3,3
Anschluss Druckseite (Zoll)	1 ½"
Anschluss Saugseite (Zoll)	1 ½"
Anschluss für Schläuche (Zoll)	1" - 1 ½"
Filterzulauffläche (cm²)	810
Grobschmutzförderung max. (mm)	8
Aufstellungsart	Getaucht und trocken aufstellbar
Elektronisch regulierbar	Nein
Stromkabellänge (m)	10