

Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24675
EAN	4024941924337
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QC
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dgu RAL 7012, Gehäuseunterteil dgu RAL 7012
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	134mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	93mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen, Dieses Produkt ist ohne Bleianteil

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,224 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941924337
Länge	93 mm
Breite	94 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,225 kg
Volumen	2.094,75 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941924344
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,446 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Øl	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

