



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Fixe Konsole
Zusätzliche Information	Mit losem Lamellenhalter
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Material der Kabelkanäle	Kunststoff Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	123 x 72 mm 161 x 72 mm 217 x 72 mm
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Aluminium
Länge	64 mm
Höhe	132 mm
Breite	28 mm

Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
--------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	6,400 cm
VPE 1 Länge	13,200 cm
VPE 1 Gewicht	80,000 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
