




---

 Produktdetails

# TG406SB

## TG406SB Wandschrank, Reihen: 6, 950 mm x 1050 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP30




---

### Allgemeine Informationen

Typ	TG406SB
Bestellnummer	2CPX010269R9999
EAN	4011617102694
Beschreibung	TG406SB Wandschrank, Reihen: 6, 950 mm x 1050 mm x 225 mm, II (schutzisoliert), IP30
Langbeschreibung	Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 950 x 1050 x 225, Rasteinheit 6 RE, Bauhöhe 2, Feldbreite 4, Platzeinheiten 288, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst

---

### Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 115.1 W $\Delta t = 25K$ 152 W $\Delta t = 30K$ 190.6 W
Anzahl Flanschöffnungen	4

Anzahl Sicherungsautomaten		"
Anzahl Leitungseinführungen		208
Rastereinheiten (RE)		6
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte		-
Gehäusetypp		Wandschrank
Bauhöhe		2
Montageart		Aufputzmontage
Türart		ohne Tür
Ausführung der Oberfläche		pulverbeschichtet
Gehäusematerial		Stahlplatte / Kunststoff
Art der Abdeckung		mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)		288
RAL Nummer		RAL 7035 - lichtgrau
Farbe		lichtgrau

## Material Compliance

RoHS Information		2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart		IP30
Schutzklasse		II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten		48
Breite		1050 mm
Höhe		950 mm
Tiefe		225 mm
Gewicht		21.857 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )		170 mm
Stärke		Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1.5 mm
Maßzeichnung		2CPC000022D0201

## Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1		Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1		22.734 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -		2CPC100021X0201
-------------------------	--	-----------------

---

CE

---

---

### Installation / Montage

---

Montage- und	2CPC016708M5601
Betriebsanleitung	2CPC119660M5601

---

---

### Hauptdokumente

---

Datenblatt, technische	2CPC000001C0101
Information	2CPC000002C0101

---

---

### Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

---

### Accessories

---

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX010503R9999	TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	Stück
2CPX010504R9999	TZ609 Zubehör, 20 mm x 150 mm x 240 mm	TZ609	1	Stück
2CPX010505R9999	TZ610 Zubehör, 300 mm x 100 mm x 25 mm	TZ610	1	Stück
2CPX010553R9999	TZB206L Tür Stahlblech, 943 mm x 525.5 mm x 27 mm, IP55	TZB206L	1	Stück
2CPX010554R9999	TZB206R Tür Stahlblech, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZB206R	1	Stück
2CPX010878R9999	TZT206L Transparente Tür, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT206L	1	Stück
2CPX010879R9999	TZT206R Transparente Tür, 943 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT206R	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißst

