

## Fliese Bodenrost

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite  
25 x 800 x 400 mm, Aus Hochdruck-  
Polyethylen mit durchbrochener  
Oberfläche in grün, Beständig  
gegen viele Öle, Lösungsmittel,  
Laugen und Säuren

VE 4 Stück



Artikelnummer: 101613



## Bodenrost

Fliese Bodenrost











- geeignet für Nass- und Trockenbereiche
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 25 x 800 x 400 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in grün
- Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

## Technische Details





Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	25 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Länge	800 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Breite	400 mm
Modul	Fliese	elektrisch leitend	nein
geeignet für (Branche/Bereich)	Nass- und Trockenbereiche	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	Hochdruck-Polyethylen	Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

Oberfläche Bodenbelag	durchbrochen	Gewicht	6 kg
Farbe	grün		

## Zubehör

101611		Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101612		Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101614		Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in grün, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101615		Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in grün, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101617		Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in blau, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101618		Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in blau, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101620		Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in rot, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
101621		Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in rot, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
449314		Randleiste Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in rotbraun, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
449336		Eckelement Bodenrost, Stecksystem, Höhe x Länge x Breite 25 x 110 x 110 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in rotbraun, Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

## Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau