

## VARIOfit Reifenkarre

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 139144



VARIOfit

12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Reifenkarre

Reifenkarre

- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 - 820 mm
- Höhe x Breite 1130 x 705 mm
- manuell
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

|                          |                        |                  |                       |
|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Transportgerät           | Transportkarre         | Radlager         | Kugellager            |
| Karrentyp                | Reifenkarre            | Durchmesser Rad  | 260 mm                |
| geeignet für (Anwendung) | komplette Reifenstapel | Stützrad         | nein                  |
| Traglast                 | 200 kg                 | Sicherheitsgriff | nein                  |
| für Raddurchmesser       | 540-820 mm             | Griff            | Schiebebügel          |
| Material Verarbeitung    | verschweißt            | Höhe             | 1130 mm               |
| Material                 | Stahl                  | Breite           | 705 mm                |
| klappbar                 | nein                   | Oberfläche       | pulverbeschichtet     |
| Ladungssicherung         | Hebelsystem            | Farbe            | enzianblau // RAL5010 |
| Kippfunktion             | manuell                | Farbe Ausführung | enzianblau // RAL5010 |
| Treppenkufen             | nein                   | Garantie         | 12 Jahre              |
| Bereifung                | Luft                   | Gewicht          | 19 kg                 |
| Material Felge           | Stahlblech             |                  |                       |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 210654 |   | Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen  |
| 507325 |  | Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |