

C+P

Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 815 mm, 3 x 2 Abteile, Abteil Breite 400 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, schwebende Sitzbank, Leisten aus Buchenholz, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau

Classic+



Artikelnummer: 269982



Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 815 mm
- 3 x 2 Abteile
- Abteil Breite 400 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung



an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- schwebende Sitzbank
- Leisten aus Buchenholz
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Front | fernblau // RAL5023 |
| Schranktyp | Spind | Oberfläche Korpus | einbrennlackiert |
| Abteile | 3 Stück | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Doppelstöckig | ja | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken |
| Höhe | 1950 mm | Hutboden | nein |
| Sitzhöhe | 450 mm | Kleiderstange | ja |
| Breite | 1200 mm | Kleiderhaken Anzahl | 4 Stück |
| Abteillbreite | 400 mm | Türtyp | Flügeltür mit Belüftung |
| Tiefe | 815 mm | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Sitztiefe | 310 mm | Türanschlag | rechts |
| Fächer | 6 Stück | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Sitzbanktyp | schwebende Sitzbank | Garantie | 10 Jahre |
| Unterbau | Sitzbank | Aufstellung/Montage | Wand |
| Höhe Unterbau | 420 | Belüftung | Korpus und Front |
| Farbe Unterbau | schwarzgrau // RAL7021 | für Bügelstärke | 6-8 mm |
| abschließbar | ja | Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben |
| Schließsystem | Drehriegelschloss | Türdämpfung | ja |
| Material | Stahl | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Anlieferung | teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage |
| Material Leisten | Buchenholz | Gewicht | 70,6 kg |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 271444 |  | Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz |
| 271467 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 271468 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 271469 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß |
| 271474 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 272049 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |