


## LED Ecoplus Night Sensor A60 E27 9W (60W) 820lm 827

Artikelnummer: 145743

BAI Ecoplus LED Sensor Peer A60 E27 9W (60W) 820lm 2700K Opaal 230V-240V 200° 60x108mm Dag / Nacht Lux Sensor LED-lamp

Led lamp met een dag/nacht sensor. In de lamp zit een sensor die reageert op het licht (niet op kunstmatig licht). Bij schemer (< 15 lux) gaat de lamp aan en zodra het licht weer zijn intrede doet gaat de lamp in de slaapstand. Men kan de lamp derhalve gewoon "aan" laten en hoeft nooit meer te denken "had ik de lampen nou aan laten staan"? Hierdoor is deze led lamp nog energiezuiniger en duurzamer dan hij al is.



### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145743
Merk	Bailey
Product Series	Ecoplus LED
Product Type	A60 Sensor

## Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	9
Min. aantal schakelcycli	10000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	A-type
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	108
Diameter [mm]	60
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	200 - 200
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Kleur	Wit
Voet	E27
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Peer
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	91
Lichtstroom [lm]	820 - 820
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	9 - 9
Vermogensfactor	0.5
Nom. stroom [mA]	73 - 73
Nom. spanning [V]	220 - 240