

PRODUKTDATENBLATT

LD70

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- 13 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD70 ist mit 13 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD70 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typenbezeichnung | LD70 |
| Artikelbezeichnung 1 | Diamanttrennscheibe |
| Artikel-Nr. | 303489 |
| GTIN | 4011890072349 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 1,710 kg |
| Produktabmessung | 350 x 13,0 x 3,0 x 25,40 |
| Durchmesser 1 | 350 mm |
| Stärke | 3,0 mm |
| Bohrung | 25,40 mm |
| Segmenthöhe | 13,0 mm |
| Form Langversion | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion | gerade |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 100 m/s |
| maximale Drehzahl | 5500 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK10 |
| Produktkategorie-Text | LD/DG |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 385 mm |
| Breite Verpackung | 355 mm |
| Höhe Verpackung | 5 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 1,710 kg |
| Zolltarifnummer | 68042100 |
| Herkunftsland | DE |