





5017/5018 Glasreinigerleiter

G

- › Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung und breiter Traverse.
- › Besonders standsicher und für hohe Beanspruchung geeignet.
- › Leichtmetall-Rechteckholme, Sprossen mit starker Riffelung.
- › Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- › Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
- › Maximal zulässige Standhöhe 7,00 m.

Hinweis:
Die Norm sieht für Glasreinigerleitern eine zulässige Belastung von 120 kg vor. HYMER-Glasreinigerleitern können hingegen mit bis zu 150 kg belastet werden (Ausnahme 5-teiliger Satz mit bis zu 120 kg).



	Einzel-Unterteil	Einzel-Unterteil (UT)	Einzel-Mittelteil (MT)	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil (OT)	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	5-teiliger Satz
	(für Längenausgleich)					1×UT 501705 +1×OT 501708	1×UT 501705 +1×MT 501805 +1×OT 501708	1×UT 501705 +2×MT 501805 +1×OT 501708	1×UT 501705 +3×MT 501805 +1×OT 501708
Sprossenzahl	2	5	5	6	8	13	18	23	28
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90	4,30	5,70	7,10	8,45
Standhöhe (ca. m)						2,44	3,79	5,14	6,49
Reichhöhe (ca. m)						4,44	5,79	7,14	8,49
Breite oben/unten (ca. mm)	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435	110/845	110/845	110/845	110/845
Gewicht (ca. kg)	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4	12,9	17,6	22,3	27,0
Zulässige Belastung	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	150 kg (1,5 kN)	120 kg (1,0 kN)
Best.-Nr.	501702	501705	501805	501716	501708	501713	501718	501723	501728

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 123

Fußverlängerung für Unterteil

- › Best.-Nr. 005650

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Anlegegummi für Oberteil, Best.-Nr. 0054636, siehe auch Seite 143.
- › Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, siehe auch Seite 143.
- › Ersatzteilset Sicherungshebel, Best.-Nr. 0054638, siehe auch Seite 143.
- › Traversenschuhset für Unterteil, Best.-Nr. 0053483, siehe auch Seite 133.
- › Leiterfußset für Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, siehe auch Seite 132.