












BASIC LINE

1" PNEUTEC BASIC LINE Schlagschrauber UT 84226

PNEUTEC Schlagschrauberaus der BASIC LINE mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk und 6" verlängerter Spindel.



Technische Daten

	Drehzahl 4200 U/min
	Antriebsvierkant 1 Zoll
	Schraubgröße ... M46 mm
	Arbeitsdrehmoment 500-1200 Nm
	Drehmoment max. 2300 Nm
	Beschleunigung 4,5 m/s ²
	Schalldruckpegel 94,3 dB (A)
	Luftverbrauch 8,0 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 385 mm
	Gewicht 8,5 kg

Beschreibung

- 1" Schlagschrauber mit TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung
- 6" verlängerte Spindel
- Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- inkl. optionalem Handgriff an der linken Gehäusesseite
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- Max. Drehmoment: 2.300 Nm
- Losbrechmoment: 2.800 Nm