

Artikelnummer: 156919

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8909, B 2000 x D 900 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8909, 8 schuifladen, 2 deuren met legbord, diepte 700 of 900 mm: De werkbank van de serie 8909 biedt acht laden van verschillende hoogtes en twee deuren met een plank erachter. De werkbank van de serie 8909 is verkrijgbaar met een diepte van 700 of 900 mm. De werkbank van de serie 8909 biedt in totaal acht laden voor het opbergen van kleine onderdelen. Zes laden zijn 120 mm hoog, twee zijn 180 mm hoog. Elke lade heeft een draagvermogen van ongeveer 100 kg met een gelijkmatige verdeling. Achter de twee 540 mm brede deuren bevindt zich ook een plank die als opbergruimte kan worden gebruikt. De deuren zijn afsluitbaar dankzij de centrale vergrendeling. De levering is inclusief twee sleutels. Het werkblad van de werkbank uit de serie 8909 is gemaakt van massief beukenhout en is ongeveer 40 mm dik. Het oppervlak is geschuurd en geolied en er is een 4-zijdig steunframe onder de plaat geplaatst. De Serie 8909 werkbank wordt volledig geassembleerd geleverd en is milieuvriendelijk met een poedercoating in lichtgrijs en gentiaanblauw. Voor de 2000 mm brede werkbank kunt u kiezen tussen een diepte van 700 of 900 mm. Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Framepootjes met eindelement en antislipnoppen
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 8 laden: 6 x 120 mm, 2 x 180 mm, 2 x 180 mm
- Laden laadvermogen: 100 kg per stuk
- Laden: Uittreksel 90 procent
- 2 Deuren: 1 x 540 mm, openingshoek 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- 1 plank
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 of 900 mm.
- breedte: 2000 mm
- hoogte: 840 mm

