

Allclean

Oberflächenreiniger

► Profiqualität

Merkmale

- Universeller Oberflächenreiniger
- Schneller Fettlöser
- Sichere Reinigung
- Lüftet sehr schnell ab
- Hinterlässt keinen Ölfilm
- Starker Lösungseffekt
- Greift Materialien nicht an

Verarbeitungsvorteile

- Entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fett, Silicon, Klebstoff, Korrosionsschutzmittel usw.
- Zeitersparnis
- Anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw.
- Auch für Acryl

Anwendungsbereiche

- Zur Vorreinigung von Flächen, die mit beko Produkten, z. B. Allcon 10, Tackcon, Allbond Fluid usw., verklebt werden
- Entfernt überschüssigen, nicht ausgehärteten PU-Klebstoff, z. B. Allcon 10, Tackcon, Fibcon, von Oberflächen ohne zu schmiren
- Für die Entfernung der Klebstoffreste von Schutzfolien und Etiketten, auch auf Acrylbadewannen
- Entfernt problemlos Dichtmittelreste im KFZ- und Heizung/Sanitär-Bereich
- Kann zum Säubern von Kabelenden verwendet werden (z. B. bei Schrumpfmuffenmontage)



Allclean

Oberflächenreiniger

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 266 120 0500

Inhalt 100 ml
Art.-Nr. 266 120 0100

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ KFZ-Handwerk
- ▶ Druckereien
- ▶ Lackierbetriebe
- ▶ Industriebetriebe
- ▶ Malerhandwerk
- ▶ Tankstellen
- ▶ Bauhandwerk
- ▶ Holzhandwerk

Verarbeitung

beko Allclean auf ein weiches und sauberes Tuch auftragen. Die zu reinigenden Flächen mit leichtem Druck abwischen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Falls erforderlich, die Reinigung wiederholen. Oberflächen auf Farbechtheit prüfen.

Hinweise

- ▶ Frisch lackierte Flächen vorsichtig bearbeiten.
- ▶ Eigenversuche auf der Oberfläche durchführen.
- ▶ Nicht auf Leder und gewachsenen Flächen aufbringen.
- ▶ Außer Reichweite von Kindern halten.
- ▶ Nicht einnehmen und einatmen.
- ▶ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▶ Kleidung schützen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	entaromatisierter Kohlenwasserstoff			
Farbe	transparent			
Geruch	charakteristisch			
Dichte	0,75 g/cm ³			
Viskosität	dünnflüssig			
Haltbarkeit	24 Monate			
Lagerung	in gut verschlossenen Gebinden, kühl und trocken			
Inhalt / Verpackung	Dose 500 ml	6 Stück/Karton	756 Stück/Palette	Art.-Nr. 266 120 0500
	Dose 250 ml	12 Stück/Karton	960 Stück/Palette	Art.-Nr. 266 120 0250
	Dose 100 ml	24 Stück/Karton	3024 Stück/Palette	Art.-Nr. 266 120 0100
	Kanne 5 l	1 Stück/Karton	96 Stück/Palette	Art.-Nr. 266 120 5000

