



Leírás:

Sarokszelepek 22 mm-es széles menettel és csővégcsatlakozóval, hajlított kivitel, natúr/kék színben, a folyadékok hordókból és kannákból való ellenőrzött leengedéséhez

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- rendkívül finom adagolást tesz lehetővé
- d2= 22 mm [d1= 12 mm] átmérőjű széles menettel, széles nyakú kannákhoz, ballonokhoz és PROFI vizeskannákhoz illeszkedő kivitel
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 1,5 l/min
- levegőztető és tömítés nélkül
- csővég külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- l1 = 85 mm / l2 = 12 mm
- kulcsnyílás: kny = 24 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	520700
GTIN	4007228701920
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,05

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	381 x 221 x 214

KE bruttó tömege, kg	0,25
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	90
Rétegek száma	9
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,076

Kartonok száma rétegenként	10
Súly (kg)	245,0