

## Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.

#### Wersja:

Części stalowe – z połyskiem.

#### Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.

Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

#### Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

## Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



## Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu




# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu

Odblokowanie  
przez uniesienie



## Rysunki



## Przegląd artykułów

### Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe – nierdzewne

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.1051X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10

# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.1052X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10516X10	żółty RAL 1021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10586X10	zielony RAL 6032	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10587X10	niebieski RAL 5017	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10584X10	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10588X10	jasnoszary RAL 7035	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1051X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1052X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10516X15	żółty RAL 1021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10586X15	zielony RAL 6032	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10587X15	niebieski RAL 5017	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10584X15	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10588X15	jasnoszary RAL 7035	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1051X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1052X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10516X20	żółty RAL 1021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10586X20	zielony RAL 6032	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10587X20	niebieski RAL 5017	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10584X20	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10588X20	jasnoszary RAL 7035	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1051X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1052X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10516X25	żółty RAL 1021	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10586X25	zielony RAL 6032	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10587X25	niebieski RAL 5017	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10584X25	czerwony RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10588X25	jasnoszary RAL 7035	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1061X10	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1062X10	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10616X10	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10686X10	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10687X10	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10684X10	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.10688X10	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0270.1061X15	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1062X15	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10616X15	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10686X15	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10687X15	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10684X15	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.10688X15	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0270.1061X20	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1062X20	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10616X20	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10686X20	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10687X20	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10684X20	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.10688X20	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0270.1061X25	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1062X25	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10616X25	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10686X25	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10687X25	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10684X25	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.10688X25	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0270.1061X30	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.1062X30	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10616X30	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10686X30	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10687X30	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10684X30	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0270.10688X30	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30

# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

## Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.1061X40	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1062X40	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10616X40	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10686X40	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10687X40	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10684X40	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.10688X40	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0270.1061X50	ciemnoszary RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.1062X50	pomarańczowy RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10616X50	żółty RAL 1021	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10686X50	zielony RAL 6032	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10687X50	niebieski RAL 5017	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10684X50	czerwony RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.10688X50	jasnoszary RAL 7035	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0270.2061X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2062X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20616X15	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20686X15	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20687X15	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20684X15	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20688X15	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2061X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2062X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20616X20	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20686X20	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20687X20	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20684X20	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20688X20	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2061X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2062X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20616X25	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20686X25	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20687X25	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20684X25	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20688X25	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2061X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2062X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20616X30	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20686X30	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20687X30	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20684X30	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20688X30	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2061X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2062X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20616X40	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20686X40	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20687X40	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20684X40	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20688X40	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2061X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2062X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20616X50	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20686X50	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20687X50	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20684X50	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20688X50	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2061X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2062X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20616X60	żółty RAL 1021	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20686X60	zielony RAL 6032	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20687X60	niebieski RAL 5017	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20684X60	czerwony RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60



# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

## Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.20688X60	jasnoszary RAL 7035	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2081X15	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2082X15	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20816X15	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20886X15	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20887X15	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20884X15	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.20888X15	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0270.2081X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2082X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20816X20	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20886X20	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20887X20	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20884X20	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.20888X20	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2081X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2082X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20816X25	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20886X25	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20887X25	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20884X25	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.20888X25	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2081X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2082X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20816X30	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20886X30	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20887X30	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20884X30	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.20888X30	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2081X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2082X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20816X40	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20886X40	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20887X40	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20884X40	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.20888X40	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2081X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2082X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20816X50	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20886X50	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20887X50	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20884X50	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.20888X50	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2081X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2082X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20816X60	żółty RAL 1021	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20886X60	zielony RAL 6032	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20887X60	niebieski RAL 5017	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20884X60	czerwony RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.20888X60	jasnoszary RAL 7035	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2101X20	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2102X20	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21016X20	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21086X20	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21087X20	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21084X20	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.21088X20	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0270.2101X25	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2102X25	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21016X25	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21086X25	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21087X25	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25

# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

## Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.21084X25	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.21088X25	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0270.2101X30	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2102X30	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21016X30	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21086X30	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21087X30	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21084X30	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.21088X30	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0270.2101X40	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2102X40	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21016X40	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21086X40	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21087X40	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21084X40	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.21088X40	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0270.2101X50	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2102X50	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21016X50	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21086X50	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21087X50	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21084X50	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.21088X50	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0270.2101X60	ciemnoszary RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.2102X60	pomarańczowy RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21016X60	żółty RAL 1021	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21086X60	zielony RAL 6032	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21087X60	niebieski RAL 5017	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21084X60	czerwony RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.21088X60	jasnoszary RAL 7035	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0270.3081X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3082X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30816X20	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30886X20	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30887X20	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30884X20	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.30888X20	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3081X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3082X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30816X25	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30886X25	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30887X25	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30884X25	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.30888X25	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3081X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3082X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30816X30	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30886X30	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30887X30	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30884X30	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.30888X30	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3081X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3082X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30816X40	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30886X40	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30887X40	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30884X40	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.30888X40	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3081X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3082X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30816X50	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30886X50	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50



# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

## Przeгляд artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.30887X50	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30884X50	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.30888X50	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3081X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3082X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30816X60	żółty RAL 1021	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30886X60	zielony RAL 6032	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30887X60	niebieski RAL 5017	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30884X60	czerwony RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.30888X60	jasnoszary RAL 7035	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3101X20	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3102X20	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31016X20	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31086X20	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31087X20	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31084X20	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.31088X20	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0270.3101X25	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3102X25	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31016X25	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31086X25	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31087X25	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31084X25	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.31088X25	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0270.3101X30	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3102X30	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31016X30	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31086X30	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31087X30	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31084X30	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.31088X30	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0270.3101X40	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3102X40	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31016X40	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31086X40	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31087X40	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31084X40	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.31088X40	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0270.3101X50	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3102X50	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31016X50	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31086X50	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31087X50	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31084X50	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.31088X50	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0270.3101X60	ciemnoszary RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.3102X60	pomarańczowy RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31016X60	żółty RAL 1021	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31086X60	zielony RAL 6032	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31087X60	niebieski RAL 5017	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31084X60	czerwony RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.31088X60	jasnoszary RAL 7035	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0270.4121X25	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4122X25	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41216X25	żółty RAL 1021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41286X25	zielony RAL 6032	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41287X25	niebieski RAL 5017	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41284X25	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.41288X25	jasnoszary RAL 7035	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0270.4121X30	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4122X30	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41216X30	żółty RAL 1021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30

# Rękojeści nastawne z gwintem zewnętrznym i rękojeścią z tworzywa sztucznego, części stalowe ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0270.41286X30	zielony RAL 6032	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41287X30	niebieski RAL 5017	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41284X30	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.41288X30	jasnoszary RAL 7035	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0270.4121X40	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4122X40	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41216X40	żółty RAL 1021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41286X40	zielony RAL 6032	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41287X40	niebieski RAL 5017	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41284X40	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.41288X40	jasnoszary RAL 7035	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0270.4121X50	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4122X50	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41216X50	żółty RAL 1021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41286X50	zielony RAL 6032	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41287X50	niebieski RAL 5017	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41284X50	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.41288X50	jasnoszary RAL 7035	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0270.4121X60	ciemnoszary RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.4122X60	pomarańczowy RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41216X60	żółty RAL 1021	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41286X60	zielony RAL 6032	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41287X60	niebieski RAL 5017	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41284X60	czerwony RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.41288X60	jasnoszary RAL 7035	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0270.5161X30	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5162X30	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51616X30	żółty RAL 1021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51686X30	zielony RAL 6032	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51687X30	niebieski RAL 5017	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51684X30	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.51688X30	jasnoszary RAL 7035	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0270.5161X40	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5162X40	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51616X40	żółty RAL 1021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51686X40	zielony RAL 6032	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51687X40	niebieski RAL 5017	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51684X40	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.51688X40	jasnoszary RAL 7035	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0270.5161X50	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5162X50	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51616X50	żółty RAL 1021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51686X50	zielony RAL 6032	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51687X50	niebieski RAL 5017	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51684X50	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.51688X50	jasnoszary RAL 7035	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0270.5161X60	ciemnoszary RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.5162X60	pomarańczowy RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51616X60	żółty RAL 1021	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51686X60	zielony RAL 6032	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51687X60	niebieski RAL 5017	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51684X60	czerwony RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0270.51688X60	jasnoszary RAL 7035	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60