


ROLINE Cat.6A S/FTP (PiMF) patchkabel, 10GBit/s, massief, LS0H, grijs, 20,0 m

Art.nr.	21.15.0874
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0874
EAN (een stuk)	7611990110407

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders massief, geschikt voor PoE (Power over Ethernet)
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- 10GBit/s Data overdracht
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

*** Leverbaar in lengtes van: 20, 30, 50, 70 en 90 meter**

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel

Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	20 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	massief
Crossed	nee
Kabel LSOH	ja
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10Gbit/s