



Powered by Quality



AUTOMATISCHER SCHLAUCHAUFRÖLLER

ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 15, 13x19 mm

Artikelnummer: **42191**

EAN: **9004853421914**

299,00 € exkl. Steuern

358,80 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

Lagerstand(7.12.15):

ab KW 51/2015 wieder verfügbar

TECHNISCHE FAKTEN

- Schlauchqualität: GI-Schlauch
- Schlauch-Ø innen x außen: 13 x 19 mm
- Arbeitsdruck max.: 20 bar

PRODUKT-HIGHLIGHTS

OFFENE BAUWEISE

Gestell aus lackiertem Stahl mit schlagfester Kunststofftrommel und vier Schlauchführungsrollen (alle Richtungen).

SCHWENKBARE ODER STARRE KONSOLE

Zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

GI-SCHLAUCH

Abriebfester Gummischlauch mit hoher Flexibilität.

AUSFÜHRUNG

Ausführung mit PROFI-Stahlkupplung NW 7,8.

TECHNISCHE DATEN

Schlauchqualität	GI-Schlauch
Schlauch-Ø innen x außen	13 x 19 mm
Schlauchlänge	13 + 2 m
Max. Arbeitsdruck	20 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar	Ja
Slow Motion verwendbar (optional)	Nein
Offene Bauart	Ja
Konstruktion	Stahl
Mit Schlauchanschluss	Ja