

Einhängewanne

Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 2150 x 915 mm, mit Gitterrost, aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau



Artikelnummer: 139983

Einhängewanne

Einhängewanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 140 x 2150 x 915 mm
- mit Gitterrost
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Auffangwannentyp	Einhängewanne	Farbe	mausgrau // RAL7005
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	200 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne	stapelbar	nein

	behördlich zugelassen	
Höhe	140 mm	fahrbar nein
Breite	2150 mm	Farbe Ausführung mausgrau // RAL7005
Tiefe	915-1250 mm	Gewicht 125 kg
Material	Stahl	