

## PROCITY

### Verkehrsspiegel

VIALUX®

Höhe x Breite 756 x 956 mm,  
Maximale Sichtweite 20 m, Spiegel  
aus Edelstahl, beschlag- und  
vereisungsfrei, Rahmen aus PVC-  
Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend



Artikelnummer: 227751



### PROCITY Verkehrsspiegel VIALUX®

#### beschlag- und vereisungsfrei

Verkehrsspiegel

- Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 756 x 956 mm
- Maximale Sichtweite 20 m
- Spiegel aus Edelstahl, beschlag- und vereisungsfrei
- Rahmen aus PVC-Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend
- Zur Wand- oder Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung
- 6 Jahre Garantie

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Höhe	756 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Breite	956 mm
Spiegeltyp	Verkehrsspiegel	max. Distanz	20 m
Einsatzort	Außenbereich	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
geeignet für (Branche/Bereich)	Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen	Spiegel Ausstattung	Halterung

Material Spiegel	Edelstahl	Spiegel Eigenschaft	beschlag- und vereisungsfrei
Material Rahmen	PVC-Schaumstoff	Befestigungsart	Wand-/Pfostenmontage
Oberflächentyp	reflektierend	Garantie	6 Jahre
Farbe Rahmen	rot/weiß	Gewicht	29 kg

## Dazu passt auch ...

224520		Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel, Länge 1300 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün