

## VARIOfit ESD-Etagenwagen

Traglast 250 kg, mit 5 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 835 x 490  
mm, Etage(n) aus Holz, elektrisch  
leitfähig, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7024 Graphitgrau, Räder mit  
Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-  
Felge

Artikelnummer: 532100



VARIOfit



## VARIOfit ESD-Etagenwagen

### Traglast 250 kg

ESD-Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm
- Höhe x Länge x Breite 1530 x 910 x 500 mm
- Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig

- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Etagenwagen	elektrisch leitend	ja
Traglast	250 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	835 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	490 mm	Bereifung	Vollgummi
Etagen Anzahl	5 Stück	Material Felge	Kunststoff
Material Etage(n)	Holz	Radlager	Kugellager
Etage(n) Ausführung	elektrisch leitfähig	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1530 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	910 mm	Farbe	graphitgrau // RAL7024
Breite	500 mm	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	53,05 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

## Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg