

Schwerlast-Kipper

Mit automatischer Entriegelung


Mit günstigem Lastschwerpunkt und praktischem Abrollsystem, gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert.

- Extrem robuste Stahlkonstruktion aus Wannenblech, 5 mm stark, Lackierung gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, lichtblau RAL 5012, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 oder feuerverzinkt
- Mit umlaufender gekanteter Randverstärkung
- Durchgehende, geschlossene Einfahrtaschen aus Stahlblech, 6 mm stark, für höchste Stabilität

Kippvorgang:

[A] Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand

[B] Manuelle Entriegelung durch Zugseil



Einfahrmaße (innen)

Inhalt ca. m ³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Traglast kg	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Höhe mm	965	965	965	1225	1225	1225
Breite x Tiefe mm	800 x 1310	1100 x 1310	1580 x 1310	1100 x 1750	1580 x 1750	1880 x 1750
A / B / C mm	300 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80
Gewicht kg (lackierte Ausf.)	233	271	295	363	419	455
orange	528312	528318	528325	528331	528337	528344
rot	528313	528320	528326	528332	528338	528345
blau	528314	528321	528327	528333	528339	528346
grün	528315	528322	528328	528334	528340	528347
grau	528316	528323	528329	528335	528342	528348
---	---	---	---	---	---	---
verzinkt	528317	528324	528330	528336	528343	528349
---	---	---	---	---	---	---



Traglast 4000 kg



Farbtabelle siehe Seite 1189



Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes

Silo-Behälter


In Trichterform, für die Sammlung und Entleerung von Schüttgütern mit guter, einfacher Dosierbarkeit.

- Behälter aus Stahlblech, 2 mm stark, Lackierung lichtblau RAL 5012 oder gelborange RAL 2000
- Umlaufende Randverstärkung
- Silo-Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel, dicht für Korngröße >= 3 mm
- Feuerverzinkte Ausführung auf Anfrage

[1] Mit Schiebegriff, 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller

[2] Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit Einfahrtaschen, A/B/C 565/175/65 mm

[3] Mit Stapellecken und Einfahrtaschen



Einfahrmaße (innen)

Inhalt Liter	375	600
Traglast kg	1000	1350
[1] Wagenmaß L x B x H mm	1115 x 780 x 1220	1115 x 780 x 1600
Trichtermaß L x B x H mm	1010 x 780 x 1000	1010 x 780 x 1380
Gewicht kg	109	135
blau	269607	269629
orange	269618	269651
[2] Wagenmaß L x B x H mm	1115 x 780 x 1300	1115 x 780 x 1680
Trichtermaß L x B x H mm	1010 x 780 x 1000	1010 x 780 x 1380
Gewicht kg	116	143
blau	113914	113925
orange	269684	269695
[3] Wagenmaß L x B x H mm	1090 x 860 x 1170	1090 x 860 x 1550
Trichtermaß L x B x H mm	1010 x 780 x 1000	1010 x 780 x 1380
Gewicht kg	123	151
blau	113936	113947
orange	269662	269673



Farbtabelle siehe Seite 1189

