

## Halogenglühlampe 8x30mm Import, G4 12V 20W satiniert

Artikel-Nr. 42724

Lampenleistung: 20 W  
Lampenspannung: 12 - 12 V  
Lichtstrom: 320 lm  
Sockel: G4  
Farbtemperatur: 3000 K  
Durchmesser: 8 mm  
Gesamtlänge: 33 mm  
Geeignet für Backofen: Nein  
UV-Schutz: Nein  
Axiale Wendel: Ja  
Niederdrucktechnik: Ja  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: matt  
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 8x30mm Import Halogen-Stiftsockellampe - Import - G4, satiniert

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:07

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.