

Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - vPro - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14")

IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 5G LTE-A



Gruppe	Notebooks
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	FZ-40BZ02WB4

Beschreibung

Panasonic Toughbook 40 - Robust - Intel Core i5 1145G7 - vPro - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 5G LTE-A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic Toughbook 40 - 35.6 cm (14") - Core i5 1145G7 - vPro - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 5G LTE-A
Produkttyp	Notebook - robust
Betriebssystem	Win 11 Pro
Plattform-Technologie	Intel vPro Platform
Prozessor	Intel Core i5 (11. Gen.) - 1145G7 bis zu 4.4 GHz / 8 MB Cache
Arbeitsspeicher	16 GB DDR4
Speicherkapazität	512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVMe
Bildschirm	35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingabegerät	Pen, Tastatur mit 82 Tasten
Tastatur Hinterbeleuchtung	Ja (aussendend)
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet
Wireless Broadband (WWAN)	5G LTE Advanced
Batterie	Bis zu 18 Stunden
Besonderheiten	SSD Heizer
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.3 cm x 30.2 cm x 5.33 cm



Gewicht

3.36 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.