

## AXOR Edge

### Thermostatmodul Select 680/100 Unterputz für 5 Verbraucher - Diamantschliff

Oberfläche: **Polished Black Chrome** Artikelnummer: **46731330**



#### Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter, Stabhandbrause, Brauseschlauch
- 5 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Brauseschläuche mit einer zylindrischen Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß, Handbrause, Mono, PowderRain innen und PowderRain außen
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29580/IB

#### Technologie



#### Designpreise



#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



## AXOR Edge

Thermostatmodul Select 680/100 Unterputz für 5 Verbraucher - Diamantschliff


Oberfläche: Polished Black Chrome Artikelnummer: 46731330




### Produktabbildung



### Maßzeichnung



### Durchflussdiagramm



- ① Handbrause
- ② Abgang 2
- ③ Abgang 3
- ④ Abgang 4
- ⑤ Abgang 5