

pavo

Plattformwagen, Kunststoffplattform

- komplett klappbar
- 4 Räder klappen automatisch beim Einklappen des Handgriffs ein
- sehr geräumig und gut zu verstauen und transportieren
- lenkarm
- höhenverstellbar
- stabiler Aluminiumrahmen
- Griff mit weichem Griffband
- 4 Lenkrollen, Feststeller an 2 Rollen
- Ladefläche: (B)675 x (T)405 mm
- Gesamtmaße: (B)675 x (T)925 x (H)405 mm

Anwendungsbeispiele:

- handliche Wagen für den schnellen Transport im Betrieb und unterwegs

Für wen geeignet:

- Gärtnereien
- Getränkemärkte
- Lagerhallen
- Werkstätten



Plattformwagen




Detailansicht - ausgeklappter Griff



Detailansicht - Rolle



Detailansicht: Ladefläche



Plattformwagen, eingeklappt - Ansicht von oben - von unten

Produkt	Ausführung	Ladefläche (B x T)	Gesamtmaße (B x T x H)	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Plattformwagen	Kunststoffplattform	675 x 405 mm	675 x 925 x 405 mm	137 kg	schwarz / silber	8055890	7300016