

## Griffroller VARIOfit

Die „griffigen“ Profi-Roller für den Einsatz im gesamten Betrieb

- Bequeme Einhandbedienung - müheloses Manövrieren auch bei sperrigen Lasten
- 1 bzw. 2 im Rahmen liegende Ladeflächen

**VARIOfit**  
Die perfekte Form  
des Transports

- Bequeme Einhandbedienung - müheloses Manövrieren auch von sperrigen Lasten
- Robuste Konstruktion aus Stahl
- Ladefläche aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
- 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Fußschutz



Typ	Griffroller	
Anzahl Etagen	1	2
Maße Plattform B x T [mm]	605 x 500	560 x 455
Traglast gesamt [kg]*	250	200
Höhen Ladeflächen [mm]	185 / /	220 / 775 /
Durchmesser Rolle [mm]	125	
Bestellnummer	272-641-J1	272-642-J1

\*alle Traglasten: bei gleichmäßiger Lastverteilung auf der Ladefläche

## Fahrgestelle VARIOfit

Leicht verfahrbare Fahrgestelle für Europaletten oder Gitterboxen

- Robuste Winkelstahl-Konstruktion, mit 4 Fangecken
- Ladehöhe (mm): 285 bzw. 650
- Bereifung wahlweise: TPE, Polyamid, Vollgummi - Elastik
- Zubehör: einschiebbare Zugdeichsel (bestellbar nur zusammen mit dem Fahrgestell!)

NEU



**VARIOfit**  
Die perfekte Form  
des Transports

Typ	Fahrgestelle		
Traglast gesamt [kg]	500	1050	1200
Bereifung	TPE	Polyamid	Vollgummi - Elastik
Maße außen B x T [mm]	870 x 1270		
Bestellnummer Ladehöhe: 285 mm	272-664-J1	272-665-J1	272-666-J1
Bestellnummer Ladehöhe: 650 mm	272-661-J1	272-662-J1	272-663-J1
Zubehör	Zugdeichsel mit Kupplung für Routenzüge		
Bestellnummer	272-695-J1		



Fahrgestell variabel einstellbar - für eine Etagenhöhe bis zu 650 mm