

## Helge Nyberg chariot à plateaux Serie 100

force 200 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 425 mm, plateau(x) en bois avec plastification en gris clair, châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion, roues avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146161



HelgeNyberg AB

## Helge Nyberg Chariot à plateaux Serie 100

### Force 200 kg

chariot à plateaux

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 425 mm
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 1180 x 460 mm
- plateau(x) en bois avec plastification en gris clair
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à plateaux	longueur	1180 mm
longueur de plateau	1000 mm	largeur	460 mm
largeur de plateau	425 mm	alignement de niveaux	droit

hauteur	1585 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre de plateaux	4 pièce	pneumatique	caoutchouc
charge	200 kg	Ø de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
matériau plateau(x)	bois	conducteur d'électricité	non
surface plateau(x)	plastifié	poignée	1 pièce
Couleur du plateau	gris clair	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	2 ridelles (grille)	surface	galvanisé
matériau	tube d'acier	Poids	44 kg