

## chariot à plateaux

force 300 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 600 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, roues avec bandage caoutchouc



Numéro d'article: 146203

## Chariot à plateaux

### Force 300 kg

chariot à plateaux

- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1460 x 1250 x 640 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
- structure en tube d'acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	640 mm
type de chariot	chariot à plateaux	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

largeur de plateau	600 mm	pneumatique	caoutchouc
hauteur	1460 mm	Ø de roue	125 mm
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	roulement à billes
charge	300 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
force plateau	100 kg	conducteur d'électricité	non
matériau plateau(x)	bois	rabattable	non
équipement plateau(x)	cadre en acier	disposition des roues	rectangulaire
matériau	tube d'acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	noir
longueur	1250 mm	Poids	44 kg