

Cascoo roulette fixe

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre 160 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
59 mm, jante en polypropylène,
fixation avec panneau

Numéro d'article: 243286



roulette fixe

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	200 kg	longueur de moyeu	59 mm
pneumatique	TPE	distance trou de vis	105x84/76 mm
Ø de roue	160 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante	polypropylène	Poids	1,08 kg
roulement	roulement à billes		