

C+P

armoire multicases

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 300 x 500 mm, avec 3 compartiments, répartition 1x3, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation, face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation

Numéro d'article: 259833

Clanic+



armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 300 x 500 mm
- avec 3 compartiments, répartition 1x3
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces


- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- face avant avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

hauteur du châssis	100 mm	surface de corps	thermolaqué
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire multicases	type de porte	porte battante
hauteur	1950 mm	Butée de porte	à droite
largeur	300 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
profondeur	500 mm	installation	paroi
équipement armoire	compartiments	livraison	livré monté
compartiments	3 pièce	garantie	10 années
Compartimentage	1x3	titre Armoires	\$B armoire multicases \$S \$M
soubassement	socle	avantages écologiques (emballage)	Les armoires vestiaires C + P sont en acier fait pour durer, gage de durabilité et de stabilité. L'approche durable s'étend de l
verrouillable	oui	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
système de fermeture	serrure à cylindre	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises
matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
couleur du corps	blanc signalisation // RAL9016	Poids	23 kg
couleur de la face avant	blanc signalisation // RAL9016		

Accessoires

271447		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique

272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique
273067		Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, pour armoire multicasas, anti-effraction grâce à la fonction roue libre - tourne dans le vide lorsque le cadenas est fermé et ne s'enclenche qu'après le retrait du cadenas, sans supplément de prix ! Commander en fonction du nombre de portes. À commander uniquement en combinaison avec l'article principal.