

diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 175 kg, pelle largeur x profondeur 280 x 230 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 949215



Diable monte-escalier 3 roulettes

Force 175 kg

diable monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur 1210 x 560 mm
- force 175 kg
- pelle largeur x profondeur 280 x 230 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 140 mm

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	patins pour escaliers	non
type de diable de	diable monte-escaliers	pneumatique	caoutchouc plein

manutention			
charge	175 kg	Ø de roue	140 mm
largeur de pelle	280 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	230 mm	hauteur	1210 mm
kit étoiles	3 étoiles	largeur	560 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rabattable	non	Poids	12,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm