

## fetra gerbeur hydraulique

force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 88 mm, mât simple

Numéro d'article: 999268



**fetra**  
Transportgeräte

**2**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Gerbeur hydraulique

### Force 1000 kg

gerbeur hydraulique

- force 1000 kg
- longueur de fourche 1150 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, largeur x Ø 40 x 150 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 80 mm
- hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 88 mm
- centre de gravité de la charge 585 mm
- hauteur de construction 2010 mm
- longueur x largeur 1600 x 794 mm
- poids 220 kg
- mât simple
- avec écran de sécurité grillagé
- châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- cadre de levage en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 2 années de garantie

## Détails techniques

|                                  |                     |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| appareil de levage               | gerbeur             | centre de gravité de la charge   | 585 mm                     |
| type de gerbeur                  | gerbeur hydraulique | matériau de roulettes pivotantes | polyuréthane               |
| charge                           | 1000 kg             | largeur des roulettes pivotantes | 40 mm                      |
| longueur de fourche              | 1150 mm             | diamètre des roulettes pivotante | 150 mm                     |
| largeur de portée                | 540 mm              | matériau galets de fourche       | nylon                      |
| hauteur de levage (max.)         | 1500 mm             | Largeur de galet de fourche      | 70 mm                      |
| hauteur de levage (min.)         | 88 mm               | Diamètre de galets de fourche    | 80 mm                      |
| exécution mât                    | mât simple          | matériau                         | acier                      |
| commande de levage               | manuel/hydraulique  | surface de plateau roulant       | finition peinture époxy    |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel              | surface de châssis de levage     | finition peinture époxy    |
| hauteur                          | 2010 mm             | couleur du plateau roulant       | gris anthracite // RAL7016 |
| longueur                         | 1600 mm             | couleur du cadre de levage       | gris anthracite // RAL7016 |
| largeur                          | 794 mm              | garantie                         | 2 années                   |
| course par pompe                 | 20 mm               | Poids                            | 220 kg                     |